

名称			三菱うね立て専用機	
販売型式名			MM116BE	
機体寸法	全長	(mm)	1,700	
	全幅	(mm)	860	
	全高	(mm)	1,110	
機体質量(重量)			(kg)	158
エンジン	型式名		GB300LL	
	種類		空冷4サイクルOHVガソリン	
	総排気量		(L)	0.296
	出力/回転速度		(kW {PS} /rpm)	5.6 {7.6} /1,800 (最大出力7.7 {10.5})
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量		(L)	5.4
	始動方式		セルスタータ式	
走行部	車輪		17×8.00—8	
	輪距(外-外)		(mm)	408～658 (613～863)
	主クラッチ形式		ベルトテンション式	
	走行変速段数		(段)	ハンドル正:前進3 後進1 ハンドル逆:前進6 後進4
	走行速度		(km/h)	ハンドル正:前進0.26～0.60 後進0.49 ハンドル逆:前進0.49～1.57 後進0.26～0.49
	車軸の形状・寸法		(mm)	六角棒、対辺26
	PTO	軸形状		丸20インボリュートスプライン
回転速度		(rpm)	低:765 高:1,062	
ロータリー	駆動方式		センタードライブ	
	変速段数		(段)	ハンドル正:2 ハンドル逆:4
	耕幅		(mm)	ロータ別売
	回転数		(rpm)	ハンドル正:209・256 ハンドル逆:209・256・290・354
	カバー形状		開閉式	
	うね立て方式		クイックうね立て	
リフト方式			リフトアップペダル	

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。※カタログ掲載写真は商品と異なることがあります。

・その他のアタッチメント

■土寄せ整形器+土寄せ爪+マルチキーバ

区 分	品 名
土寄せ整形器	P16
土寄せ整形器	P25
土寄せ整形器	P30
土寄せ金具	SR

■土壌消毒器

区 分	品 名
土壌消毒器	MPX-1-SR



※ローター、整形器、マルチ、ウェイトは別売品

 安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。三菱うね立て専用機は保証書付です。本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は

ア ス マ

ASUMA 保険サービス

 もしものときの安心を

もしものときに安心な ASUMA 保険サービスでご購入のお客様をサポートします。

 詳しくはこちら



www.mam.co.jp

三菱マヒンドラ農機

本 社／島根県松江市東出雲町揖屋667-1

うね立て専用機

MM116BE



畦立+マルチ
同時作業に威力を発揮！



高出力 最大出力10.5PSエンジン

低振動・低騒音で、防塵性の高いオイルバス式エアクリナー装備のOHVエンジンを搭載。高出力で余裕の作業ができます。



セル仕様でエンジンスタート簡単

セルスタータ式で、キースイッチを回すだけで簡単にエンジンスタートできます。

耐振動リチウムイオンバッテリー

耐振動リチウムイオンバッテリーを採用。自然放電が少なくエンジンから充電されるので、定期的なバッテリー充電が不要で、作業中のバッテリー残量の不安もありません。



MM116BE(セル仕様)に消費電力が4Aを超える作業機を装着する場合、「8A充電ユニット」が必要になります。

商品名:8A充電ユニット
商品コード:UC8A-MM116B



リフトアップペダルでうね端旋回もらくらく

リフトアップペダルを足で踏むと、ロータリの爪がゆっくり逆回転し、作業機が浮き上がって土から離れ簡単に旋回できます。うね端での旋回時、重い土に逆らってハンドルを力で押し下げる必要がありません。



クイックうね立て

手元レバーのワンタッチで、整形板のロック解除が可能。うね立て始めから爪が土に食い込みスピーディにうねが立ちます。リフトアップペダルを踏んで作業機を浮かせることで整形部がロックされ、通常作業に切替できます。



ワンレバーで多彩な作業

走行変速とロータリー回転の入切ができるレバーを装備。全後進6段変速とロータリー4段変速を組み合わせで多彩な作業に適した速度を選べます。



簡単で効率的！畦立+マルチ 同時作業に威力を発揮！

効率作業をサポート



畦形状に合わせた整形板を工具なしで着脱できる、Tバーフックを装備しています。



ロータリーゴムダレを装備。土・石の飛散を防ぎます。



ロータリー回転の高・低切替ができる耕うん変速レバー。



PTO軸を装備し、多彩な作業機の原動力に活用できます。



幅205mmの大径広幅タイヤを標準装備。軟弱地や傾斜地でも安定して作業できます。

安心機能も充実



クラッチが「切」状態であればエンジンが始動できない安全装置を採用。



作業の安全性に配慮して駐車ブレーキを装備しています。




エンジンスイッチを押すだけでエンジンが停止。万一の際素早く作業を停止できます。



思いがけない作業状況にも安全に対応できる緊急停止ワイヤーを装備。



・平高うね -EC型



型式	うね高さ	うねすそ幅	うね肩幅	適用シート幅
E-15C	15・20・25・30	70～120	50～90	110～150
E-18C	15・20・25・30	70～150	50～120	110～180
E-21C	15・20・25・30	70～180	50～155	110～210


■平高うねセット構成

区 分	品 名
E-15C	
平高うね整形器	E-15C
平高うねハイロータ	E-15C
ハイマルチ(標準ロール)	R301C-12
ハイマルチ(全面鎮圧ロール)	R315C-9
整形器取付サポート	MM115E,F,B

区 分	品 名
E-18C	
平高うね整形器	E-18C
平高うねハイロータ	E-18C
ハイマルチ(標準ロール)	R301C-12
ハイマルチ(全面鎮圧ロール)	R318C-12
整形器取付サポート	MM115E,F,B

区 分	品 名
E-21C	
平高うね整形器	E-21C
平高うねハイローター体型	E-21B-ST
ハイマルチ(標準ロール)	R302C
ハイマルチ(全面鎮圧ロール)	R321C-15
整形器取付サポート	MM115E,F,B

・平うね -FC型




型式	うね高さ	うねすそ幅	うね肩幅	適用シート幅
F-15C	5・10・15・20	60～125	50～120	95～150
F-18C	5・10・15・20	60～155	50～150	95～180

■平うねセット構成

区 分	品 名
F-15C	
平うね整形器	F-15CMN
平うねロータ	F-15C
ハイマルチ(標準ロール)	R301C-12
ハイマルチ(全面鎮圧ロール)	R315C-9
整形器取付サポート	MM115E,F,B

区 分	品 名
F-18C	
平うね整形器	F-18CMN
平うねロータ	F-18C
ハイマルチ(標準ロール)	R321C-15
ハイマルチ(全面鎮圧ロール)	R318C-12
整形器取付サポート	MM115E,F,B


・高うね -A3C型



■高うねセット構成

区 分	品 名
平高うね整形器	A3B
平高うねハイロータ	A3C
ハイマルチ(全面鎮圧ロール)	R101B
整形器取付サポート	MM115E,F,B

・小うね -B3C型



■小うねセット構成

区 分	品 名
小うね整形器	B3C
ハイロータ	B9C
ハイマルチ(標準ロール)	R201C
整形器取付サポート	MM115E,F,B

・必要に応じて「バランスウェイト25kg」を装着